

Art.-Nr.: 10.04.01.00145




SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

定格電力 60Hz	6.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	110.500 kg
吸込量 (60Hz)	435.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	340 mbar
と	空気圧式逆転機
承認	UL/CSA



デザインデータ SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER

デザインデータ


グリッパーの長さ L	1,146.00 mm
幅B1	559.00 mm
幅B	537.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	646.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	506.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	730.0 mm

真空ブロワ

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00145



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
最大真空	340 mbar
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	110.500 kg
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA