




SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	110,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	340 mbar
ile	Elektro-pnömatik ters çevirme
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER

Tasarım verileri

Uzunluk L	1.146,00 mm
Genişlik B1	559,00 mm
Genişlik B	537,00 mm
Yükseklik H2	134,00 mm
Yükseklik H	646,00 mm
İç çap d	13,00 mm
Diş G1	G2-1/2"-M
Delik aralığı Y1	506,0 mm
Delik aralığı X1	730,0 mm

Vakum blower

SB 435 340 6.6 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00145



Teknik veriler

Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	340 mbar
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	110,500 kg
Ürün ailesi	SB-ER
Onay	UL/CSA



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00145