

Art.-Nr.: 10.04.01.00147




SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	98.000 kg
吸込量 (60Hz)	305.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	400 mbar
と	空気圧式逆転機
承認	UL/CSA



デザインデータ SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	795.00 mm
幅B1	497.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	573.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	446.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	435.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00147



技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	400 mbar
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ± 10 %
質量	98.000 kg
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00147

