


Art.-Nr.: 10.04.01.00150



SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.



Données de construction SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

Données techniques

Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	78,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	390,000 m ³ /h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	245 mbar
avec	Inversion électropneumatique
Approbation	UL/CSA

Données de construction

Longueur L	798,00 mm
Largeur B1	502,00 mm
Largeur B	439,00 mm
Hauteur H2	134,00 mm
Hauteur H	476,00 mm
Diamètre intérieur d	13,00 mm
Filetage G1	G2"-M
Espacement des trous Y1	446,0 mm
Espacement des trous X1	435,0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00150

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Vide max.	245 mbar
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	78,000 kg
Famille de produits	SB-ER
Approbation	UL/CSA

