

Art.-Nr.: 10.04.01.00150




SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

定格電力 60Hz	3.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	78.000 kg
吸込量 (60Hz)	390.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	245 mbar
と	空気圧式逆転機
承認	UL/CSA



デザインデータ SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

デザインデータ

グリッパーの長さ L	798.00 mm
幅B1	502.00 mm
幅B	439.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	476.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	446.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	435.0 mm

真空ブロワ

SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00150



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
最大真空	245 mbar
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ± 10 %
質量	78.000 kg
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00150

2