

Art.-Nr.: 10.04.01.00151




SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

真空ブロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	D230 / Y460 V
質量	74.500 kg
吸込量 (60Hz)	470.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	290 mbar
と	空気圧式逆転機
承認	UL/CSA



デザインデータ SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

デザインデータ


グリッパーの長さ L	863.00 mm
幅B1	505.00 mm
幅B	452.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	504.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	446.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	435.0 mm

真空ブロワ

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00151



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
最大真空	290 mbar
60Hzでの供給電圧	D230 / Y460 V
質量	74.500 kg
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA