


Art.-Nr.: 10.04.01.00151



SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.



Données de construction SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Données techniques

Puissance nominale à 60 Hz	4,80 kW
Tension à 60 Hz	D230 / Y460 V
Poids propre	74,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	470,000 m³/h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	290 mbar
avec	Inversion électropneumatique
Approbation	UL/CSA

Données de construction

Longueur L	863,00 mm
Largeur B1	505,00 mm
Largeur B	452,00 mm
Hauteur H2	134,00 mm
Hauteur H	504,00 mm
Diamètre intérieur d	13,00 mm
Filetage G1	G2-1/2"-M
Espacement des trous Y1	446,0 mm
Espacement des trous X1	435,0 mm



Turbine

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00151



Données techniques

Type de protection IP	IP 55
Vide max.	290 mbar
Tension à 60 Hz	D230 / Y460 V
Poids propre	74,500 kg
Famille de produits	SB-ER
Approbation	UL/CSA



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00151