




SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
60 Hz'de Gerilim	D230 / Y460 V
Ağırlık	74,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	470,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	290 mbar
ile	Elektro-pnömatik ters çevirme
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER

Tasarım verileri

Uzunluk L	863,00 mm
Genişlik B1	505,00 mm
Genişlik B	452,00 mm
Yükseklik H2	134,00 mm
Yükseklik H	504,00 mm
İç çap d	13,00 mm
Diş G1	G2-1/2"-M
Delik aralığı Y1	446,0 mm
Delik aralığı X1	435,0 mm

Vakum blower

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00151



Teknik veriler

Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	290 mbar
60 Hz'de Gerilim	D230 / Y460 V
Ağırlık	74,500 kg
Ürün ailesi	SB-ER
Onay	UL/CSA



WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00151