

真空プロワ

# SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER

Art.-Nr.: 10.04.01.00152




SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER

## 技術資料

属性	値値
定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.80 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	83.000 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	610.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	200 mbar

真空プロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ SB 510 200 4 IE3-TYP3 ER

## デザインデータ

属性	値値
グリッパーの長さ L	860.00 mm
幅B1	507.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	573.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	446.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	435.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00152

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	200 mbar
定格電力 50 Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	83.000 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m³/h
製品ファミリー	SB-ER

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.04.01.00152](http://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00152)