




SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER

真空プロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

## 技術資料

属性	値値
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	83.000 kg
吸込量 (60Hz)	610.000 m <sup>3</sup> /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	175 mbar
と	空気圧式逆転機
承認	UL/CSA




デザインデータ SB 610 175 4.8 IE3-TYP2 ER

## デザインデータ

属性	値値
グリッパーの長さ L	860.00 mm
幅B1	507.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H2	134.00 mm
高さ H	573.00 mm
内径d	13.00 mm
スレッドG1	G2-1/2"-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	446.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	435.0 mm



Art.-Nr.: 10.04.01.00153



属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	175 mbar
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	83.000 kg
製品ファミリー	SB-ER
承認	UL/CSA



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.04.01.00153](http://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00153)

