



SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.


Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur              |
|-------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale à 50 Hz    | 7,50 kW             |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 9,00 kW             |
| Tension à 60 Hz               | 400 / 460 V AC      |
| Poids propre                  | 113,000 kg          |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 765,000 m³/h        |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 915,000 m³/h        |
| Couleur                       | RAL 7035 gris clair |
| Modèle                        | IE3:EU/CN/IND       |
| Vide (50 Hz)                  | 280 mbar            |
| Vide (60 Hz)                  | 260 mbar            |
| Tension 60 Hz                 | 400/460-AC          |
| Approbation                   | UL/CSA              |

### Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L1             | 867,00 mm |
| Longueur L              | 634,00 mm |
| Largeur B1              | 591,00 mm |
| Largeur B               | 496,00 mm |
| Hauteur H               | 596,00 mm |
| Diamètre extérieur D2   | 100,0 mm  |
| Filetage G1             | G4"-F     |
| Espacement des trous Y1 | 400,0 mm  |
| Espacement des trous X1 | 350,0 mm  |
| Filetage G5             | M8-F      |



Données de construction SB 765 280 7.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00182

**Données techniques**

| Attribut                      | Valeur         |
|-------------------------------|----------------|
| Type de protection IP         | IP 55          |
| Puissance nominale à 50 Hz    | 7,50 kW        |
| Puissance nominale à 60 Hz    | 9,00 kW        |
| Tension à 60 Hz               | 400 / 460 V AC |
| Poids propre                  | 113,000 kg     |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 765,000 m³/h   |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 915,000 m³/h   |
| Niveau sonore à 50 Hz         | 69,0 dB(A)     |
| Modèle                        | IE3:EU/CN/IND  |
| Vide (50 Hz)                  | 280 mbar       |
| Vide (60 Hz)                  | 260 mbar       |
| Famille de produits           | SB             |
| Construction du modèle        | IE3-TYP1       |
| Niveau sonore à 60 Hz         | 74,0 dB(A)     |
| Approbation                   | UL/CSA         |

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.04.01.00182](http://www.schmalz.com/10.04.01.00182)**Données de commande accessoires 10.04.01.00182**

| Typ                      |                                   | Nombre d'article |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Silencieux (ronde)       | SD R4-AG 205x538 SGBL             | 10.04.04.00164   |
| Filtre à poussière       | STF 100 P 15.0 SSD                | 10.07.01.00400   |
| Elément filtrant (ronde) | FILT-EINS 220x393 PAP STF-PicI-15 | 10.07.01.00362   |

