




SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	7,50 kW
Nominal güç 60 Hz	9,00 kW
Ağırlık	113,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	765,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	915,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Light grey
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	280 mbar
Vakum (60 Hz)	260 mbar
Gerilim 60 Hz	5105



Tasarım verileri SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	867,00 mm
Uzunluk L	634,00 mm
Genişlik B1	591,00 mm
Genişlik B	496,00 mm
Yükseklik H	596,00 mm
Dış çap D2	100,0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400,0 mm
Delik aralığı X1	350,0 mm
Dış G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00183

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	7,50 kW
Nominal güç 60 Hz	9,00 kW
Ağırlık	113,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	765,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	915,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	69,0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	280 mbar
Vakum (60 Hz)	260 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	74,0 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00183**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00183**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164
Toz filtresi	STF 100 P 15.0 SSD 10.07.01.00400
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15 10.07.01.00362

