




SB 915 280 9 IE3-TYP2

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi



Tasarım verileri SB 915 280 9 IE3-TYP2

**Teknik veriler**

| Attribute            | Value                       |
|----------------------|-----------------------------|
| Nominal güç 60 Hz    | 9,00 kW                     |
| 60 Hz'de Gerilim     | 230 / 460 V - üç fazlı akım |
| Ağırlık              | 113,000 kg                  |
| Vakum debisi (60 Hz) | 915,000 m³/h                |
| Renk                 | RAL 7035 Light grey         |
| İnşaat               | IE3:ABD/CAN                 |
| Vakum (60 Hz)        | 280 mbar                    |
| Gerilim 60 Hz        | 230/460AC3                  |
| Onay                 | UL/CSA                      |

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1       | 867,00 mm |
| Uzunluk L        | 634,00 mm |
| Genişlik B1      | 591,00 mm |
| Genişlik B       | 496,00 mm |
| Yükseklik H      | 596,00 mm |
| Dış çap D2       | 100,0 mm  |
| Dış G1           | G4"-F     |
| Delik aralığı Y1 | 400,0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 350,0 mm  |
| Dış G5           | M8-F      |

Art.-Nr.: 10.04.01.00184

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                       |
|-----------------------|-----------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                       |
| Nominal güç 60 Hz     | 9,00 kW                     |
| 60 Hz'de Gerilim      | 230 / 460 V - üç fazlı akım |
| Ağırlık               | 113,000 kg                  |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 915,000 m³/h                |
| İnşaat                | IE3:ABD/CAN                 |
| Vakum (60 Hz)         | 280 mbar                    |
| Ürün ailesi           | SB                          |
| Versiyon tasarımı     | IE3-TYP2                    |
| 60 Hz'de ses seviyesi | 74,0 dB(A)                  |
| Onay                  | UL/CSA                      |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.04.01.00184](http://www.schmalz.com/10.04.01.00184)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00184**

| Typ                   |                                   | Ürün numarası  |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Susturucu (yuvarlak)  | SD R4-AG 205x538 SGBL             | 10.04.04.00164 |
| Toz filtresi          | STF 100 P 15.0 SSD                | 10.07.01.00400 |
| Filtre eki (yuvarlak) | FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15 | 10.07.01.00362 |

