





SB 1050 290 11 IE3-TYP1

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	11,00 kW
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
60 Hz'de Gerilim	400 / 460 V AC
Ağırlık	125,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	1.050,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	1.240,000 m³/h
Renk	RAL 7035 Light grey
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	290 mbar
Vakum (60 Hz)	260 mbar
Gerilim 60 Hz	400/460-AC
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 1050 290 11 IE3-TYP1

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	1.039,00 mm
Uzunluk L	663,00 mm
Genişlik B	626,00 mm
Yükseklik H	611,00 mm
Dış çap D2	100,0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400,0 mm
Delik aralığı X1	350,0 mm
Dış G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00185

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	11,00 kW
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
60 Hz'de Gerilim	400 / 460 V AC
Ağırlık	125,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	1.050,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	1.240,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	77,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	290 mbar
Vakum (60 Hz)	260 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP1
60 Hz'de ses seviyesi	79,0 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00185**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00185**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL
Toz filtresi	STF 100 P 24.0 SSD
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-PicL-24

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00185