



SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm\%10$
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm\%10$
Ağırlık	89,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	375,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Light grey
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	390 mbar
Vakum (60 Hz)	340 mbar
Gerilim 60 Hz	S069

Tasarım verileri

Uzunluk L1	817,00 mm
Uzunluk L	583,00 mm
Genişlik B1	545,00 mm
Genişlik B	496,00 mm
Yükseklik H	596,00 mm
Dış çap D2	76,0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400,0 mm
Delik aralığı X1	350,0 mm
Dış G5	M8-F



Tasarım verileri SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00195

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Ağırlık	89,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	375,000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	435,000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	68,0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	390 mbar
Vakum (60 Hz)	340 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	69,0 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00195**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164
Toz filtresi	STF 75 P 8.0 SSD 10.07.01.00263
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8 10.07.01.00079

