

Art.-Nr.: 10.04.01.00195




SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	89.000 kg
吸込量 (50Hz)	375.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	435.000 m ³ /h
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	340 mbar
供給電圧 60 Hz	S069




デザインデータ SB 375 390 5.5 IE3-TYP3

デザインデータ

グリッパーの長さ L1	817.00 mm
グリッパーの長さ L	583.00 mm
幅B1	545.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H	596.00 mm
外径 D2	76.0 mm
スレッドG1	G4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	400.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm
スレッドG5	M8-F



Art.-Nr.: 10.04.01.00195



技術資料

定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
質量	89.000 kg
吸込量 (50Hz)	375.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	435.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	68.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	340 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP3
60Hzでのノイズレベル	69.0 dB(A)

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.04.01.00195

Typ		本数
サイレンサ付き (円形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
ダストフィルター	STF 75 P 8.0 SSD	10.07.01.00263
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079

