




SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	89,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Light grey
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	340 mbar
Gerilim 60 Hz	S065
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 435 340 6.6 IE3-TYP2

Tasarım verileri

Uzunluk L1	817,00 mm
Uzunluk L	583,00 mm
Genişlik B1	545,00 mm
Genişlik B	496,00 mm
Yükseklik H	596,00 mm
Dış çap D2	76,0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400,0 mm
Delik aralığı X1	350,0 mm
Dış G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00196

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	89,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	435,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	340 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP2
60 Hz'de ses seviyesi	69,0 dB(A)
Onay	UL/CSA

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00196**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164
Toz filtresi	STF 75 P 8.0 SSD 10.07.01.00263
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8 10.07.01.00079

