




SB 510 390 11 IE3-TYP3

Vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu kutusu, toz filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	11,00 kW
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ %10
Ağırlık	135,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	605,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Light grey
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	390 mbar
Vakum (60 Hz)	390 mbar
Gerilim 60 Hz	S069



Tasarım verileri SB 510 390 11 IE3-TYP3

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	878,00 mm
Uzunluk L	654,00 mm
Genişlik B1	604,00 mm
Genişlik B	525,00 mm
Yükseklik H	611,00 mm
Dış çap D2	100,0 mm
Dış G1	G4"-F
Delik aralığı Y1	400,0 mm
Delik aralığı X1	350,0 mm
Dış G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00198

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	11,00 kW
Nominal güç 60 Hz	13,20 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ % 10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10
Ağırlık	135,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	510,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	605,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	71,0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	390 mbar
Vakum (60 Hz)	390 mbar
Ürün ailesi	SB
Versiyon tasarımı	IE3-TYP3
60 Hz'de ses seviyesi	77,0 dB(A)

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00198**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.04.01.00198**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164
Toz filtresi	STF 100 P 12.0 SSD 10.07.01.00406
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-PicL-12 10.07.01.00361

WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00198