


**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                    |
|---------------------------------|---------------------------|
| Potenza nominale a 60 Hz        | 13,20 kW                  |
| Tensione a 60 Hz                | YY230 / Y460 V $\pm 10$ % |
| Peso                            | 135,000 kg                |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 605,000 m <sup>3</sup> /h |
| Colore                          | RAL 7035 grigio luce      |
| Modello                         | IE3:US/CAN                |
| Vuoto (60 Hz)                   | 390 mbar                  |
| Tensione 60 Hz                  | S067                      |
| Approvazione                    | UL/CSA                    |

SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere



Dati di costruzione SB 605 390 13.2 IE3-TYP2

**Dati di costruzione**

| Attributo           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Lunghezza L1        | 878,00 mm |
| Lunghezza L         | 654,00 mm |
| Larghezza B1        | 604,00 mm |
| Larghezza B         | 525,00 mm |
| Altezza H           | 611,00 mm |
| Diametro esterno D2 | 100,0 mm  |
| Filettatura G1      | G4"-IG    |
| Griglia forata Y1   | 400,0 mm  |
| Griglia forata X1   | 350,0 mm  |
| Filettatura G5      | M8-IG     |

Art.-Nr.: 10.04.01.00199

**Dati tecnici**

| Attributo                             | Valore                    |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di protezione IP                 | IP 55                     |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 13,20 kW                  |
| Tensione a 60 Hz                      | YY230 / Y460 V $\pm 10$ % |
| Peso                                  | 135,000 kg                |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 605,000 m <sup>3</sup> /h |
| Modello                               | IE3-US/CAN                |
| Vuoto (60 Hz)                         | 390 mbar                  |
| Famiglia di prodotti                  | SB                        |
| Modello design                        | IE3-TYP2                  |
| Livello di pressione acustica a 60 Hz | 77,0 dB(A)                |
| Approvazione                          | UL/CSA                    |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.04.01.00199](http://www.schmalz.com/10.04.01.00199)**Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00199**

| Typ                              |                                   | Numero articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Dispositivo silenziatore (tondo) | SD R4-AG 205x538 SGBL             | 10.04.04.00164  |
| Filtro della polvere             | STF 100 P 12.0 SSD                | 10.07.01.00406  |
| Cartuccia filtro (tondo)         | FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12 | 10.07.01.00361  |

