


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	12.00 mm
Enerji tüketimi DC	18.7 W
Ağırlık	1.200 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/2"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	23.500 m ³ /h

EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Solenoid valf EMVO, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	32.00 mm
Uzunluk L	122.00 mm
Yükseklik H1	135.50 mm
Yükseklik H	60.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
İç çap d	6.50 mm
Dış G1	G1/2"-F
Dış G2	G1/2"-F
Delik aralığı Y1	40.0 mm
Delik aralığı X1	24.0 mm

Tasarım verileri EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.01.00049

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	12.00 mm
Enerji tüketimi DC	18.7 W
Ağırlık	1.200 kg
Kapanış saati	82.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVO
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	23.500 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00049**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.01.00049**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x33.8 G1/2-AG
	10.05.01.00061

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00049