

Art.-Nr.: 10.05.01.00050




EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

La valvola elettromagnetica EMVO viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	20,00 mm
Consumo di energia DC	35,5 W
Peso	5,800 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G3/4"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	84,500 m ³ /h



Dati di costruzione EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	43,00 mm
Lunghezza L	206,00 mm
Altezza H1	187,50 mm
Altezza H	100,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Diametro interno d	9,00 mm
Filettatura G1	G3/4"-IG
Filettatura G2	G3/4"-IG
Altezza H3	10,00 mm
Griglia forata Y1	80,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00050

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	20,00 mm
Consumo di energia DC	35,5 W
Peso	5,800 kg
Tempo di chiusura	208,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	EMVO
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	84,500 m ³ /h

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00050

**Ordinare gli accessori dati 10.05.01.00050**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x39 G3/4-AG	10.05.01.00062

