





EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Solenoid valf EMVO, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	20.00 mm
Enerji tüketimi DC	35.5 W
Ağırlık	5.800 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G3/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	84.500 m ³ /h



Tasarım verileri EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	43.00 mm
Uzunluk L	206.00 mm
Yükseklik H1	187.50 mm
Yükseklik H	100.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
İç çap d	9.00 mm
Dış G1	G3/4"-F
Dış G2	G3/4"-F
Yükseklik H3	10.00 mm
Delik aralığı Y1	80.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00050

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	20.00 mm
Enerji tüketimi DC	35.5 W
Ağırlık	5.800 kg
Kapanış saati	208.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMVO
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	84.500 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00050**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.01.00050**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x39 G3/4-AG
	10.05.01.00062

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00050