

Art.-Nr.: 10.05.01.00051




EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

La electroválvula EMVO se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Consumo de potencia DC	37,0 W
Peso	5,700 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1"-HE
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



Datos de diseño EMVO 25 24V-DC 3/2 NC

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	43,00 mm
Longitud L	206,00 mm
Altura H1	172,00 mm
Altura H	100,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	9,00 mm
Rosca G1	G1"-HE
Rosca G2	G1"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	80,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	45,0 mm



Art.-Nr.: 10.05.01.00051

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Consumo de potencia DC	37,0 W
Peso	5,700 kg
Tiempo de cierre	208,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Familia de productos	EMVO
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00051

**Pedir accesorios de datos 10.05.01.00051**

Typ	n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x38 G1-AG EMVP 10.05.01.00063

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00051