

Art.-Nr.: 10.05.01.00052


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	12,00 mm
Peso	1,200 kg
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1/2\"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

La valvola elettromagnetica EMVO viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	32,00 mm
Lunghezza L	122,00 mm
Altezza H1	135,50 mm
Altezza H	60,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Diametro interno d	6,50 mm
Filettatura G1	G1/2\"-IG
Filettatura G2	G1/2\"-IG
Griglia forata Y1	40,0 mm
Griglia forata X1	24,0 mm

Dati di costruzione EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.01.00052

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	12,00 mm
Peso	1,200 kg
Tempo di chiusura	82,0 ms
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famiglia di prodotti	EMVO
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00052

**Ordinare gli accessori dati 10.05.01.00052**

Typ	codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x33.8 G1/2-AG 10.05.01.00061

