

Art.-Nr.: 10.05.01.00052


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	12,00 mm
Poids propre	1,200 kg
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1/2"-F
Vanne de commande	sans courant, fermé

EMVO 12 230V-AC 3/2 NC

L'électrovanne EMVO est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L2	32,00 mm
Longueur L	122,00 mm
Hauteur H1	135,50 mm
Hauteur H	60,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Diamètre intérieur d	6,50 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Filetage G2	G1/2"-F
Espacement des trous Y1	40,0 mm
Espacement des trous X1	24,0 mm

Données de construction EMVO 12 230V-AC 3/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.01.00052

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	12,00 mm
Poids propre	1,200 kg
Temps de fermeture	82,0 ms
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Famille de produits	EMVO
Vanne de commande	sans courant, fermé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00052

**Données de commande des accessoires 10.05.01.00052**

Typ	num
Filtre avec extension	FAS 80x33.8 G1/2-AG 10.05.01.00061

