

Art.-Nr.: 10.05.01.00053




## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Peso	5,800 kg
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G3/4"-HE
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

La electroválvula EMVO se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	43,00 mm
Longitud L	206,00 mm
Altura H1	187,50 mm
Altura H	100,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	9,00 mm
Rosca G1	G3/4"-HE
Rosca G2	G3/4"-HE
Altura H3	10,00 mm
Cuadrícula de orificios Y1	80,0 mm

Datos de diseño EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.01.00053

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Peso	5,800 kg
Tiempo de cierre	208,0 ms
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 0,00 bar
Familia de productos	EMVO
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.01.00053](http://www.schmalz.com/10.05.01.00053)

**Pedir accesorios de datos 10.05.01.00053**

Typ	n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x39 G3/4-AG   10.05.01.00062

