


Art.-Nr.: 10.05.01.00066



EMV 3 24V-DC 2/2 NC

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione



Dati di costruzione EMV 3 24V-DC 2/2 NC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	3,00 mm
Consumo di energia DC	4,8 W
Peso	0,200 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 9,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 2/2
Attacco filettato	G1/4"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	1,300 m ³ /h

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	42,00 mm
Larghezza B1	61,50 mm
Larghezza B2	47,00 mm
Altezza H1	60,00 mm
Altezza H	22,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Lunghezza della filettatura LG5	5,0 mm
Filettatura G5	M3-IG

Art.-Nr.: 10.05.01.00066



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	3,00 mm
Consumo di energia DC	4,8 W
Peso	0,200 kg
Tempo di chiusura	20,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 9,00 bar
Famiglia di prodotti	EMV
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	1,300 m ³ /h



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00066

