

Art.-Nr.: 10.05.01.00067


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	3,00 mm
Consommation de puissance DC	5,0 W
Poids propre	0,200 kg
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Fonction vanne	Vanne à voies 2/2
Filetage du raccordage	G1/4"-F
Vanne de commande	sans courant, fermé

EMV 3 230V-AC 2/2 NC

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	42,00 mm
Largeur B1	61,50 mm
Largeur B2	47,00 mm
Hauteur H1	60,00 mm
Hauteur H	22,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Longueur du filetage LG5	5,0 mm
Filetage G5	M3-F

Données de construction EMV 3 230V-AC 2/2 NC



Art.-Nr.: 10.05.01.00067

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	3,00 mm
Consommation de puissance DC	5,0 W
Poids propre	0,200 kg
Temps de fermeture	20,0 ms
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Famille de produits	EMV
Vanne de commande	sans courant, fermé

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00067

