



EMV 3 230V-AC 2/2 NC

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	3.00 mm
Enerji tüketimi DC	5.0 W
Ağırlık	0.200 kg
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	2/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	42.00 mm
Genişlik B1	61.50 mm
Genişlik B2	47.00 mm
Yükseklik H1	60.00 mm
Yükseklik H	22.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Diş uzunluğu LG5	5.0 mm
Diş G5	M3-F



Tasarım verileri EMV 3 230V-AC 2/2 NC

Art.-Nr.: 10.05.01.00067

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	3.00 mm
Enerji tüketimi DC	5.0 W
Ağırlık	0.200 kg
Kapanış saati	20.0 ms
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00067WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00067