

Art.-Nr.: 10.05.01.00067


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	3,00 mm
Consumo di energia DC	5,0 W
Peso	0,200 kg
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 2/2
Attacco filettato	G1/4\"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

EMV 3 230V-AC 2/2 NC

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione



Dati di costruzione EMV 3 230V-AC 2/2 NC

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	42,00 mm
Larghezza B1	61,50 mm
Larghezza B2	47,00 mm
Altezza H1	60,00 mm
Altezza H	22,00 mm
Filettatura G1	G1/4\"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Lunghezza della filettatura LG5	5,0 mm
Filettatura G5	M3-IG



Art.-Nr.: 10.05.01.00067



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	3,00 mm
Consumo di energia DC	5,0 W
Peso	0,200 kg
Tempo di chiusura	20,0 ms
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Famiglia di prodotti	EMV
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00067

