




EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	5.00 mm
Enerji tüketimi DC	11.3 W
Ağırlık	0.518 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2.100 m³/h



Tasarım verileri EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	76.00 mm
Uzunluk L	46.00 mm
Genişlik B	32.00 mm
Yükseklik H1	118.00 mm
Yükseklik H	71.00 mm
Dış çap D	56.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G1/4"-F
Delik aralığı Y1	24.0 mm
Delik aralığı X1	38.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00068

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	5.00 mm
Enerji tüketimi DC	11.3 W
Ağırlık	0.518 kg
Kapanış saati	20.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2.100 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00068**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.01.00068**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 63x19 G1/4-AG
	10.05.01.00060

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.05.01.00068**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 63x19 G1/4-AG
	10.05.01.00060

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00068