

Art.-Nr.: 10.05.01.00068




EMV 5 24V-DC 3/2 NO

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	5,00 mm
Consommation de puissance DC	11,3 W
Poids propre	0,518 kg
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 1,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1/4"-F
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2,100 m ³ /h



Données de construction EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	76,00 mm
Longueur L	46,00 mm
Largeur B	32,00 mm
Hauteur H1	118,00 mm
Hauteur H	71,00 mm
Diamètre extérieur D	56,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Espacement des trous Y1	24,0 mm
Espacement des trous X1	38,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00068

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	5,00 mm
Consommation de puissance DC	11,3 W
Poids propre	0,518 kg
Temps de fermeture	20,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 1,00 bar
Famille de produits	EMV
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2,100 m ³ /h

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00068

**Données de commande des accessoires 10.05.01.00068**

Typ		num
Filtre avec extension	FAS 63x19 G1/4-AG	10.05.01.00060

**Données de commande des pièces de rechange 10.05.01.00068**

Typ		num
Filtre avec extension	FAS 63x19 G1/4-AG	10.05.01.00060

