

Valvola elettromagnetica EMV 5 24V-DC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00068




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	5,00 mm
Consumo di energia DC	11,3 W
Peso	0,518 kg
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 1,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1/4"-IG
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2,100 m ³ /h

EMV 5 24V-DC 3/2 NO

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	76,00 mm
Lunghezza L	46,00 mm
Larghezza B	32,00 mm
Altezza H1	118,00 mm
Altezza H	71,00 mm
Diametro esterno D	56,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Griglia forata Y1	24,0 mm
Griglia forata X1	38,0 mm

Dati di costruzione EMV 5 24V-DC 3/2 NO



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00068

1

Art.-Nr.: 10.05.01.00068

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	5,00 mm
Consumo di energia DC	11,3 W
Peso	0,518 kg
Tempo di chiusura	20,0 ms
Tensione DC	24 V - DC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 1,00 bar
Famiglia di prodotti	EMV
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2,100 m ³ /h

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00068

**Ordinare gli accessori dati 10.05.01.00068**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 63x19 G1/4-AG	10.05.01.00060

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.05.01.00068**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 63x19 G1/4-AG	10.05.01.00060

