

Válvula electromagnética

EMV 5 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00069




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	5,00 mm
Peso	0,518 kg
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 1,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1/4"-HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Neandurchfluss bei 0,1 bar	2,100 m ³ /h

EMV 5 230V-AC 3/2 NO

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	76,00 mm
Longitud L	46,00 mm
Anchura B	32,00 mm
Altura H1	118,00 mm
Altura H	71,00 mm
Diámetro exterior D	56,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	G1/4"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	24,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	38,0 mm

Datos de diseño EMV 5 230V-AC 3/2 NO



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00069

1

Art.-Nr.: 10.05.01.00069



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	5,00 mm
Peso	0,518 kg
Tiempo de cierre	20,0 ms
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 1,00 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	2,100 m ³ /h



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00069



Pedir accesorios de datos 10.05.01.00069

Typ	n
Filtro con juego de montaje FAS 63x19 G1/4-AG	10.05.01.00060



Datos de pedido de piezas de recambio 10.05.01.00069

Typ	n
Filtro con juego de montaje FAS 63x19 G1/4-AG	10.05.01.00060

