





EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi



Tasarım verileri EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	10.00 mm
Enerji tüketimi DC	36.2 W
Ağırlık	2.510 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1/2"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	16.000 m ³ /h

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	174.50 mm
Uzunluk L	166.50 mm
Genişlik B1	98.50 mm
Genişlik B	62.00 mm
Yükseklik H1	108.00 mm
Yükseklik H	79.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Dış G1	G1/2"-F
Dış G2	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00070

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	10.00 mm
Enerji tüketimi DC	36.2 W
Ağırlık	2.510 kg
Kapanış saati	40.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16.000 m ³ /h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00070**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.01.00070**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x33.8 G1/2-AG
	10.05.01.00061

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.05.01.00070**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x33.8 G1/2-AG
	10.05.01.00061

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00070