





EMV 10 24V-DC 3/2 NO

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	10,00 mm
Consumo de potencia DC	36,2 W
Peso	2,510 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1/2"-HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m³/h



Datos de diseño EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	174,50 mm
Longitud L	166,50 mm
Anchura B1	98,50 mm
Anchura B	62,00 mm
Altura H1	108,00 mm
Altura H	79,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Rosca G2	G1/2"-HE

Art.-Nr.: 10.05.01.00070

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	10,00 mm
Consumo de potencia DC	36,2 W
Peso	2,510 kg
Tiempo de cierre	40,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m³/h

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00070

**Pedir accesorios de datos 10.05.01.00070**

Typ	n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x33.8 G1/2-AG 10.05.01.00061

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.05.01.00070**

Typ	n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x33.8 G1/2-AG 10.05.01.00061


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00070