


Art.-Nr.: 10.05.01.00071



EMV 10 230V-AC 3/2 NO

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione



Dati di costruzione EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	10,00 mm
Peso	2,510 kg
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1/2"-IG
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m ³ /h

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	174,50 mm
Lunghezza L	166,50 mm
Larghezza B1	98,50 mm
Larghezza B	62,00 mm
Altezza H1	108,00 mm
Altezza H	79,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Filettatura G2	G1/2"-IG

Art.-Nr.: 10.05.01.00071

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	10,00 mm
Peso	2,510 kg
Tempo di chiusura	40,0 ms
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Famiglia di prodotti	EMV
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m ³ /h

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00071**Ordinare gli accessori dati 10.05.01.00071**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x33.8 G1/2-AG	10.05.01.00061

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.05.01.00071**

Typ		codice articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x33.8 G1/2-AG	10.05.01.00061

