



Art.-Nr.: 10.05.01.00071



EMV 10 230V-AC 3/2 NO

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation



Données de construction EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	10,00 mm
Poids propre	2,510 kg
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1/2"-F
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m³/h

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	174,50 mm
Longueur L	166,50 mm
Largeur B1	98,50 mm
Largeur B	62,00 mm
Hauteur H1	108,00 mm
Hauteur H	79,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Filetage G2	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.05.01.00071

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	10,00 mm
Poids propre	2,510 kg
Temps de fermeture	40,0 ms
Tension DC	230 V - AC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Famille de produits	EMV
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	16,000 m³/h

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00071

**Données de commande des accessoires 10.05.01.00071**

Typ	num
Filtre avec extension	FAS 80x33.8 G1/2-AG 10.05.01.00061

**Données de commande des pièces de rechange 10.05.01.00071**

Typ	num
Filtre avec extension	FAS 80x33.8 G1/2-AG 10.05.01.00061

