


Art.-Nr.: 10.05.01.00073


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	15,00 mm
Peso	4,665 kg
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G3/4"-IG
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale a 0,1 bar	40,000 m ³ /h

EMV 15 230V-AC 3/2 NO

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	211,00 mm
Lunghezza L	209,00 mm
Altezza H1	140,00 mm
Altezza H	114,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Diametro interno d	6,50 mm
Filettatura G1	G3/4"-IG
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	40,0 mm
Griglia forata X1	133,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Dati di costruzione EMV 15 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00073

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	15,00 mm
Peso	4,665 kg
Tempo di chiusura	80,0 ms
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Famiglia di prodotti	EMV
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale a 0,1 bar	40,000 m³/h

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00073

**Dati di ordinazione accessori 10.05.01.00073**

Typ	Numero articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x39 G3/4-AG 10.05.01.00062

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.05.01.00073**

Typ	Numero articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x39 G3/4-AG 10.05.01.00062
Kit di guarnizione	DI-SET EMV 15 10.05.01.00460

