




EMV 15 230V-AC 3/2 NO

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi


Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	15,00 mm
Ağırlık	4,665 kg
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G3/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	40,000 m ³ /h

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	211,00 mm
Uzunluk L	209,00 mm
Yükseklik H1	140,00 mm
Yükseklik H	114,00 mm
Dış çap D	80,00 mm
İç çap d	6,50 mm
Dış G1	G3/4"-F
Dış G2	G3/4"-F
Delik aralığı Y1	40,0 mm
Delik aralığı X1	133,0 mm
Dış G3	G3/4"-F

Tasarım verileri EMV 15 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00073

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	15,00 mm
Ağırlık	4,665 kg
Kapanış saati	80,0 ms
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	40,000 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00073**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.05.01.00073**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x39 G3/4-AG
	10.05.01.00062

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.05.01.00073**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x39 G3/4-AG
Sealing kit	DI-SET EMV 15
	10.05.01.00460

