


Válvula electromagnética

EMV 20 230V-AC 3/2 NO


Art.-Nr.: 10.05.01.00075



EMV 20 230V-AC 3/2 NO

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño EMV 20 230V-AC 3/2 NO

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Peso	6,375 kg
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1"-HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	61,700 m³/h

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	245,00 mm
Longitud L	247,00 mm
Altura H1	172,00 mm
Altura H	137,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm
Rosca G1	G1"-HE
Rosca G2	G1"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	45,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	148,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00075

1

EMV 20 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00075



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Peso	6,375 kg
Tiempo de cierre	110,0 ms
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	61,700 m³/h



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00075



Datos de pedido accesorios 10.05.01.00075

Typ	Número de artículo
Filtro con juego de montaje	10.05.01.00063



Datos de pedido piezas de recambio 10.05.01.00075

Typ	Número de artículo
Filtro con juego de montaje	10.05.01.00063

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00075