



Art.-Nr.: 10.05.01.00076



EMV 25 24V-DC 3/2 NO

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Consumo de potencia DC	66,0 W
Peso	9,600 kg
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1-1/4"-HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Neendurchfluss bei 0,1 bar	91,200 m³/h

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	271,50 mm
Longitud L	281,00 mm
Altura H1	200,00 mm
Altura H	167,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm
Rosca G1	G1-1/4"-HE
Rosca G2	G1-1/4"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	50,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	178,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.01.00076

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Consumo de potencia DC	66,0 W
Peso	9,600 kg
Tiempo de cierre	130,0 ms
Tensión DC	24 V - DC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	91,200 m³/h

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00076

**Pedir accesorios de datos 10.05.01.00076**

Typ	n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
	10.05.01.00064

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.05.01.00076**

Typ	n
Filtro con juego de montaje	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
	10.05.01.00064


WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00076