



**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	25.00 mm
Enerji tüketimi DC	66.0 W
Ağırlık	9.600 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1-1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	91.200 m ³ /h

EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	271.50 mm
Uzunluk L	281.00 mm
Yükseklik H1	200.00 mm
Yükseklik H	167.00 mm
Dış çap D	80.00 mm
İç çap d	8.50 mm
Dış G1	G1-1/4"-F
Dış G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	50.0 mm
Delik aralığı X1	178.0 mm

Tasarım verileri EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.01.00076

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	25.00 mm
Enerji tüketimi DC	66.0 W
Ağırlık	9.600 kg
Kapanış saati	130.0 ms
Gerilim DC	24 V - DC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	91.200 m ³ /h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00076**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.01.00076**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
	10.05.01.00064

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.05.01.00076**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
	10.05.01.00064

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00076