


Art.-Nr.: 10.05.01.00076




EMV 25 24V-DC 3/2 NO

L'électrovanne EMV est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : filtre de ventilation

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	25,00 mm
Consommation de puissance DC	66,0 W
Poids propre	9,600 kg
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
Filetage du raccordage	G1-1/4"-F
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nennndurchfluss bei 0,1 bar	91,200 m³/h



Données de construction EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	271,50 mm
Longueur L	281,00 mm
Hauteur H1	200,00 mm
Hauteur H	167,00 mm
Diamètre extérieur D	80,00 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Filetage G1	G1-1/4"-F
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	50,0 mm
Espacement des trous X1	178,0 mm



Art.-Nr.: 10.05.01.00076

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	25,00 mm
Consommation de puissance DC	66,0 W
Poids propre	9,600 kg
Temps de fermeture	130,0 ms
Tension DC	24 V - DC
Plage de pression (pression de service) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Famille de produits	EMV
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Nenndurchfluss bei 0,1 bar	91,200 m³/h

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00076**Données de commande des accessoires 10.05.01.00076**

Typ	num
Filtre avec extension	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064

**Données de commande des pièces de rechange 10.05.01.00076**

Typ	num
Filtre avec extension	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064

