




EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Solenoid valf EMV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	25,00 mm
Ağırlık	9,600 kg
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
Bağlantı dişi	G1-1/4"-F
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	91,200 m ³ /h

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	271,50 mm
Uzunluk L	281,00 mm
Yükseklik H1	200,00 mm
Yükseklik H	167,00 mm
Dış çap D	80,00 mm
İç çap d	8,50 mm
Dış G1	G1-1/4"-F
Dış G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	50,0 mm
Delik aralığı X1	178,0 mm
Dış G3	G1-1/4"-F



Tasarım verileri EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Art.-Nr.: 10.05.01.00077

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	25,00 mm
Ağırlık	9,600 kg
Kapanış saati	130,0 ms
Gerilim DC	230 V - AC
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Ürün ailesi	EMV
Kontrol Valfi	Normalde açık
0,1 bar'da nominal akış	91,200 m³/h

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00077**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.05.01.00077**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
	10.05.01.00064

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.05.01.00077**

Typ	Ürün numarası
Montaj kitli filtre	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50
Sealing kit	DI-SET EMV 25
	10.05.01.00462

