



Art.-Nr.: 10.05.01.00077



EMV 25 230V-AC 3/2 NO

La electroválvula EMV se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: filtro de ventilación



Datos de diseño EMV 25 230V-AC 3/2 NO

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Peso	9,600 kg
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2
Rosca conexión	G1-1/4"-HE
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	91,200 m³/h

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	271,50 mm
Longitud L	281,00 mm
Altura H1	200,00 mm
Altura H	167,00 mm
Diámetro exterior D	80,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm
Rosca G1	G1-1/4"-HE
Rosca G2	G1-1/4"-HE
Cuadrícula de orificios Y1	50,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	178,0 mm
Rosca G3	G1-1/4"-HE

Art.-Nr.: 10.05.01.00077

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Peso	9,600 kg
Tiempo de cierre	130,0 ms
Tensión DC	230 V - AC
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Familia de productos	EMV
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Flujo nominal a 0,1 bar	91,200 m³/h

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00077

**Datos de pedido accesorios 10.05.01.00077**

Typ	Número de artículo
Filtro con juego de montaje	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064

**Datos de pedido piezas de recambio 10.05.01.00077**

Typ	Número de artículo
Filtro con juego de montaje	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064
Juego hermetizante	DI-SET EMV 25 10.05.01.00462

