


Art.-Nr.: 10.05.01.00077


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Peso	9,600 kg
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2
Attacco filettato	G1-1/4"-IG
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale a 0,1 bar	91,200 m ³ /h

EMV 25 230V-AC 3/2 NO

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Accessori disponibili: filtro di ventilazione

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	271,50 mm
Lunghezza L	281,00 mm
Altezza H1	200,00 mm
Altezza H	167,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm
Filettatura G1	G1-1/4"-IG
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	50,0 mm
Griglia forata X1	178,0 mm
Filettatura G3	G1-1/4"-IG

Dati di costruzione EMV 25 230V-AC 3/2 NO



Art.-Nr.: 10.05.01.00077

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Peso	9,600 kg
Tempo di chiusura	130,0 ms
Tensione DC	230 V - AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Famiglia di prodotti	EMV
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Portata nominale a 0,1 bar	91,200 m³/h

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.01.00077

**Dati di ordinazione accessori 10.05.01.00077**

Typ	Numero articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.05.01.00077**

Typ	Numero articolo
Filtro con set di montaggio	FAS 80x32 G1-1/4-AG EMVP-25+50 10.05.01.00064
Kit di guarnizione	DI-SET EMV 25 10.05.01.00462

