

Art.-Nr.: 10.05.01.00173


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	3.00 mm
Gerilim DC	24 V - DC
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G3/8"-M
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Inline valf IV, bağlantıya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum sensörleri

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	51.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	9.0 mm
Diş G2	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG2	9.0 mm
Diş uzunluğu LG3	6.5 mm
Anahtar boyutu SW1	24.0 mm
Diş G4	M5-F
Diş G3	M8-M

Tasarım verileri IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC



Art.-Nr.: 10.05.01.00173

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal boyut	3.00 mm
Enerji tüketimi DC	4.5 W
Ağırlık	0.074 kg
Gerilim DC	24 V - DC
Nominal akış hızı	1.200 m ³ /h
Ürün ailesi	IV
Kontrol Valfi	Normalde açık

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.01.00173**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.01.00173**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Vakum sensörü	VS-V-SA M5-AG	10.06.02.00224
Vakum sensörü	VS-V-SD 60 M5-AG	10.06.02.00257

WWW.SCHMALZ.COM/10.05.01.00173