

Art.-Nr.: 10.05.01.00173




Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	3,00 mm
Tension DC	24 V - DC
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-M
Fonction vanne	3/2 vanne à voies

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

La vanne en ligne IV est livrée prête à être raccordée (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, capteur de vide



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	51,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	9,0 mm
Filetage G2	G3/8"-M
Longueur du filetage LG2	9,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,5 mm
Taille de la clé SW1	24,0 mm
Filetage G4	M5-F
Filetage G3	M8-M

Données de construction IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC



Art.-Nr.: 10.05.01.00173

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Taille	3,00 mm
Consommation de puissance DC	4,5 W
Poids propre	0,074 kg
Tension DC	24 V - DC
Volume de flux nominal	1,200 m ³ /h
Famille de produits	IV
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.01.00173

**Données de commande des accessoires 10.05.01.00173**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Câble de raccordement	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Capteur de vide	VS-V-SA M5-AG	10.06.02.00224
Capteur de vide	VS-V-SD 60 M5-AG	10.06.02.00257

