

Art.-Nr.: 10.05.01.00173




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	3,00 mm
Tensión DC	24 V - DC
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	G3/8"-MA
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2

IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

La válvula en línea IV se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Accesorios disponibles: cable de conexión, sensores de vacío



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	51,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	9,0 mm
Rosca G2	G3/8"-MA
Longitud de rosca LG2	9,0 mm
Longitud de rosca LG3	6,5 mm
Tamaño de la llave SW1	24,0 mm
Rosca G4	M5-HE
Rosca G3	M8-MA

Datos de diseño IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC



Art.-Nr.: 10.05.01.00173

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño nominal	3,00 mm
Consumo de potencia DC	4,5 W
Peso	0,074 kg
Tensión DC	24 V - DC
Flujo nominal	1,200 m³/h
Familia de productos	IV
Válvula de mando	Abierta sin corriente

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.01.00173

**Pedir accesorios de datos 10.05.01.00173**

Typ		n
Cable de conexión	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Cable de conexión	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Sensor de vacío	VS-V-SA M5-AG	10.06.02.00224
Sensor de vacío	VS-V-SD 60 M5-AG	10.06.02.00257

